

HOLEX

Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Classe articolo	12K

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130250: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cad. 1 filiera n. art. 140330: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 3

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3x60

1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85; 110

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 - M20
Larghezza	256 mm

Lunghezza	532 mm
Altezza	63 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Set di maschi a mano M M10	130200 M10
Set di maschi a mano M M12	130200 M12
Set di maschi a mano M M14	130200 M14
Set di maschi a mano M M16	130200 M16
Set di maschi a mano M M18	130200 M18
Set di maschi a mano M M20	130200 M20
Set di maschi a mano M M3	130200 M3
Set di maschi a mano M M5	130200 M5
Set di maschi a mano M M6	130200 M6
Set di maschi a mano M M8	130200 M8
Filiere6g M M10	140330 M10
Filiere6g M M12	140330 M12
Filiere6g M M14	140330 M14
Filiere6g M M16	140330 M16
Filiere6g M M18	140330 M18
Filiere6g M M20	140330 M20
Filiere6g M M3	140330 M3
Filiere6g M M4	140330 M4
Filiere6g M M5	140330 M5
Filiere6g M M6	140330 M6
Filiere6g M M8	140330 M8

Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-20	145610 M3-20
Giramaschi, regolabile Modello 1.1/2	148410 1.1/2
Giramaschi, regolabile Modello 3	148410 3
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 110 mm	148700 110
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 45X18 mm	149310 45X18
Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W