

duMONT**Set di brocche a spinta in HSS, in cassetta di legno Accoppiamento JS9,
Modello: 4-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290400 4-8
GTIN	662600444983
Classe articolo	29J

Descrizione**Esecuzione:**

Set di brocche a spinta in **HSS** n. art. 290405 inclusi i necessari spessori n. art. 290410 e le bussole di guida n. art. 290415. Consegna in astuccio in legno stabile e di alta qualità per consentire una conservazione ordinata e sicura.

Contenuto:

cad. 1 broccia 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

cad. 1 bussola guida 290415: Modello B1:

12; 14; 15; 16;

modello C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Nota:

- **Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta con il 15% di maggiorazione.**
- **Set di brocche a spinta per un passaggio su richiesta.**
- **Per PRESSE DI BROCCIATURA Volume 2 (Utensili manuali e di misura).**

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		

Accessori

Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 28C1 mm	290415 28C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 18C1 mm	290415 18C1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 6C1	290405 6C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 22C1 mm	290415 22C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 24C1 mm	290415 24C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 30C1 mm	290415 30C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 16B1 mm	290415 16B1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 14B1 mm	290415 14B1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 19C1 mm	290415 19C1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 8C1	290405 8C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 20C1 mm	290415 20C1

Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 5B1	290405 5B1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 25C1 mm	290415 25C1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 15B1 mm	290415 15B1
Bussola di guidaper foro H7 Ø Bussola 12B1 mm	290415 12B1
Broccia a spinta per cave in HSSAccoppiamento JS9 Modello 4B1	290405 4B1