

Garant**Disco abrasivo lamellare long life CER conico, Ø 115 mm, Grana: 80**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG5224 80 |
| GTIN | 4067263136552 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione

Esecuzione:

- **Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.**
- **Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Platello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.**

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

Conforme a 565224.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------|
| Ø Foro | 22,23 mm |
| Descrizione della forma | inclinato |
| Ø Disco | 115 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Grana | 80 |
| Contenuto | 100 |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |
| Rivestimento abrasivo di raffreddamento | sì |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 115 mm |
| Ottimizzato per il materiale | INOX |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatta | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 55 HRC | idonea | | |
| Acciaio < 60 HRC | idonea | | |
| Acciaio < 67 HRC | idonea | | |
| INOX | idonea | | |
| Ti | idonea | | |
| GG(G) | idonea | | |
| CuZn | limitatamente adatta | | |
| Uni | idonea | | |
| a secco | idonea | | |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Disco abrasivo lamellare long life CER conico Grana 80 | 565224 80 |
|--|-----------|

