



Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082003 3
GTIN	4250004100664
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.

- **2 modalità a ultrasuoni.**
- **Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.**
- **Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Scheda tecnica

Il cestello per inserti corrispondente è disponibile con il n.art. 082101 (Elmasonic Easy dim. 3 - 30) e con il n.art. 082102 dim. 1 (Elmasonic Easy).

Descrizione tecnica

Lunghezza degli strumenti	305 mm
Larghezza degli strumenti	190 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Lunghezza cestello	195 mm
Altezza degli strumenti	230 mm
Capacità della vaschetta di pulizia	3 l
Volume	2,7 l
Peso	3,3 kg
Larghezza cestello	105 mm
Altezza vaschetta di pulizia	95 mm
Larghezza vaschetta di pulizia	120 mm
Potenza assorbita	80 W
Capacità di riscaldamento	200 W
Grado di protezione IP	IP 20
Lunghezza vaschetta di pulizia.	220 mm
Denominazione originale prodotto	Elmasonic Easy 3L
Alimentazione	Alimentazione di rete
Volume di lavoro consigliato	1,2 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni