



### Pistola per colla GlueMatic, Numero di codice prodotto originale: 86954SET



#### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 083386 86954SET |
| GTIN            | 4007841086954   |
| Classe articolo | 07E             |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

La pistola per colla a caldo GlueMatic è adatta a progetti di riparazione e fai da te di piccola e grande entità. Basta incollare, riparare e risparmiare risorse. Incollaggio professionale altamente accurato. Con GlueMatic 7011, tutte le possibilità di incollaggio a caldo sono sfruttate in modo ottimale. Nell'uso continuativo giornaliero, elementi come un'elevata portata di 35 g/min, un breve tempo di riscaldamento (< 2 minuti) e livelli di temperatura di 40 - 230 °C sono essenziali per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali.

##### Proprietà:

**Potenza:** 400W

**Temperatura:** 40 – 230 °C

**Tempo di riscaldamento:** 2 min.

**Potenza erogata:** 35 g/min

**Visualizzazione della temperatura:** Display LCD

**Ugello intercambiabile:** Sì

**Precisione della temperatura:** ± 5 °C

**Elemento riscaldante:** riscaldamento PTC

**Campo di serraggio (min.):** 220 V

**Utilizzabile per:** pellicola, vetro, gomma, legno, ceramica, pelle, carta, cartoncino/cartone, Plexiglas®, polistirolo, tessuti

**Temperatura di fusione:** 40 – 230 °C

**Lunghezza del cavo:** 4 m

**Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):** 230 x 70 x 290 mm

## Scheda tecnica

**Varianti:** set valigia

**Peso netto:** 1,015 kg

**Garanzia del produttore:** 1 anno

**EAN** 4007841086954

**Connettore di rete:** Modello F

**Fornitura:**

Inclusi 3 colle stick universali, ugello lungo e valigetta di trasporto.

**Accessori speciali:**

EAN 4007841 052928 Ugello lungo GluePro, fine.

EAN 4007841 052935 Ugello lungo GluePro.

EAN 4007841 052737 Ugello lungo GluePro.

EAN 4007841 052430 Colle a stick Ø 11 mm Fast.

EAN 4007841 052409 Colle a stick Ø 11 mm Low Melt.

EAN 4007841 052416 Colle a stick Ø 11 mm, acrilato.

n. art. 083388 Dim. 052423 colle a stick Ø 11 mm Flex.

n. art. 083388 Dim. 050092 colle a stick Ø 11 mm Universal.

## Descrizione tecnica

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Potenza assorbita                | 400 W                     |
| Potenza di alimentazione massima | 35 g/min                  |
| Tempo di riscaldamento           | 2 min                     |
| Versione del connettore          | Modello F                 |
| Alimentazione                    | Alimentazione di rete     |
| Denominazione originale prodotto | PRO GlueMatic 7011        |
| Ø Massimo colla a stick          | 11 mm                     |
| Tipo di prodotto                 | Pistola per colla a caldo |