

Garant**Set di utensili per il montaggio di cuscinetti a sfera in L-Boxx®, Numero pezzi: 37****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	884050 37
GTIN	4069515040914
Classe articolo	81G

Descrizione**Esecuzione:**

Set per il montaggio di cuscinetti senza danneggiamento di assi, alloggiamenti dei cuscinetti o anelli di tenuta. Bussole a percussione in alluminio, leggere ma molto robuste, in combinazione con 33 anelli a percussione in poliossimetilene resistente per Ø esterno cuscinetti di 26 – 110 mm o Ø interno di 10 – 50 mm. Mazza antirimbalo in robusta valigetta di plastica L-Boxx® inclusa nella fornitura.

Uso:

Montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti (volventi) grazie alla **trasmissione uniforme della forza** sui cuscinetti. Anche per il montaggio di bussole, anelli di tenuta e pulegge.

Fornitura:

Set di 37 pezzi in valigetta di plastica L-Boxx® n. art. 693330 Dim. 136

3 bussole a percussione, 25; 40; 60 mm

1 set di anelli a percussione Ø interno 10 mm (Ø esterno 26; 30; 35 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 12 mm (Ø esterno 28; 32; 37 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 15 mm (Ø esterno 32; 35; 42 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 17 mm (Ø esterno 35; 40; 47 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 20 mm (Ø esterno 42; 47; 52 mm)

1 set di anelli a percussione Ø interno 25 mm (Ø esterno 47; 52; 62 mm)

Scheda tecnica

- 1 set di anelli a percussione Ø interno 30 mm (Ø esterno 55; 62; 72 mm)
- 1 set di anelli a percussione Ø interno 35 mm (Ø esterno 62; 72; 80 mm)
- 1 set di anelli a percussione Ø interno 40 mm (Ø esterno 68; 80; 90 mm)
- 1 set di anelli a percussione Ø interno 45 mm (Ø esterno 75; 85; 100 mm)
- 1 set di anelli a percussione Ø interno 50 mm (Ø esterno 80; 90; 110 mm)
- 1 mazza antirimbalzo simile al n. art. 752500 Dim. 40G con 1 inserto in gomma e plastica.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Bussola a percussione