

PRYOR

**Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 – 9 e A – Z,
Altezza di scrittura: 5mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085480 5
GTIN	5022044020160
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con **diverse lettere e numeri contemporaneamente**.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l'altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Descrizione tecnica

Lunghezza punzone	19,05 mm
Numero di punzoni a caratteri utilizzabili	8
Altezza punzone	8 mm
Altezza di scrittura	5 mm
Lunghezza portapunzoni	39 mm
Larghezza punzone	4,8 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/7 mm	085481 5/7
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/E mm	085481 5/E
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/M mm	085481 5/M
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/8 mm	085481 5/8
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/V mm	085481 5/V
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/. mm	085481 5/.
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/T mm	085481 5/T
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/W mm	085481 5/W
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/U mm	085481 5/U
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/Y mm	085481 5/Y
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/L mm	085481 5/L

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/2 mm	085481 5/2
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/+ mm	085481 5/+
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/F mm	085481 5/F
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/5 mm	085481 5/5
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/R mm	085481 5/R
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/D mm	085481 5/D
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/6 mm	085481 5/6
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5LEER mm	085481 5LEER
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/H mm	085481 5/H
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/& mm	085481 5/&
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/P mm	085481 5/P
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/1 mm	085481 5/1
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/N mm	085481 5/N
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/C mm	085481 5/C
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/0 mm	085481 5/0
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/S mm	085481 5/S
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/G mm

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/I mm

085481 5/I

Caratteri intercambiabili in acciaio Set di numeri 0 – 9
Altezza di scrittura 5 mm

085483 5

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/Q mm

085481 5/Q

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/O mm

085481 5/O

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/, mm

085481 5/,

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/3 mm

085481 5/3

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/Z mm

085481 5/Z

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/9 mm

085481 5/9

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/A mm

085481 5/A

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/X mm

085481 5/X

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/K mm

085481 5/K

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/4 mm

085481 5/4

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5// mm

085481 5//

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/- mm

085481 5/-

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 5/B mm

085481 5/B

Portacarattere, singolo per set n. art. 085480 Per altezza
carattere 4-5 mm

085482 4-5