

PRYOR

**Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 – 9 e A – Z,
Altezza di scrittura: 4mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085480 4
GTIN	5022044020306
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con **diverse lettere e numeri contemporaneamente**.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l'altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Descrizione tecnica

Numero di punzoni a caratteri utilizzabili	9
Larghezza punzone	4 mm
Altezza punzone	8 mm
Lunghezza punzone	19,05 mm
Altezza di scrittura	4 mm
Lunghezza portapunzoni	39 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/N mm	085481 4/N
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4// mm	085481 4//
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/8 mm	085481 4/8
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4LEER mm	085481 4LEER
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/0 mm	085481 4/0
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/B mm	085481 4/B
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/9 mm	085481 4/9
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/5 mm	085481 4/5
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/M mm	085481 4/M
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/- mm	085481 4/-
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/E mm	085481 4/E

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/H mm	085481 4/H
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/P mm	085481 4/P
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/. mm	085481 4/.
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/7 mm	085481 4/7
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/, mm	085481 4/,
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/S mm	085481 4/S
Portacarattere, singolo per set n. art. 085480 Per altezza carattere 4-5 mm	085482 4-5
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/Q mm	085481 4/Q
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/C mm	085481 4/C
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/W mm	085481 4/W
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/1 mm	085481 4/1
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/L mm	085481 4/L
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/4 mm	085481 4/4
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/D mm	085481 4/D
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/Z mm	085481 4/Z
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/3 mm	085481 4/3
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/O mm

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/I mm

085481 4/I

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/6 mm

085481 4/6

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/J mm

085481 4/J

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/G mm

085481 4/G

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/K mm

085481 4/K

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/X mm

085481 4/X

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/R mm

085481 4/R

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/+ mm

085481 4/+

Caratteri intercambiabili in acciaioSet di numeri 0 – 9
Altezza di scrittura 4 mm

085483 4

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/T mm

085481 4/T

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/Y mm

085481 4/Y

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/2 mm

085481 4/2

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/F mm

085481 4/F

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/V mm

085481 4/V

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 4/A mm

085481 4/A