

Set di mandrini a pinza ER, HSK-A 63, per Dim. pinza ER: 32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305450 32
GTIN	4045197307934
Classe articolo	37D

Descrizione

Vantaggi:

Maggiore durata grazie alla rotazione coassiale del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Sicurezza di lavorazione ottimale grazie alla forza di serraggio elevata.**
- **Migliore qualità della finitura superficiale (qualità tolleranze di produzione ridotte).**
- **Minori costi di produzione.**

Fornitura:

Mandrino a pinza ER (**con ghiera**) n. art. 305390, inclusa valigetta in plastica. Chiave di serraggio ER n. art. 309680 Dim. 32, pinze di serraggio ER n. art. 308981

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 mm.

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	32
Adattatore	HSK-A 63
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 32	309680 32
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	309000 18
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309432 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	309000 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm	309000 17
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	309000 13
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 12 mm	309432 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	309000 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	309000 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	309000 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	309000 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	309000 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	309000 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	309000 9
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309432 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	309000 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	309000 15
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm	309432 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	309000 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	309000 5
Set di 18 pinze ER 3-20 mm	309280
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	309000 12
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309432 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 11 mm	309432 11

Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	309000 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	309000 4
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309432 9
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 7 mm	309432 7
Mandrino a pinza ER per Dim. pinza ER 32	305390 32