

FAHRION®
FAHRION® FÜR DIE INDUSTRIE

Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 16DI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309665 16DI
GTIN	2050001704917
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **per anelli di tenuta HP.**

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Campo di serraggio: 1 - 10 mm

Lunghezza complessiva L: 26,4 mm

Ø Esterno D: 30 mm

Coppia di serraggio massimo: 55 Nm

Filettatura: Tr22x1,5

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 10 mm
Lunghezza complessiva L	26,4 mm
Coppia di serraggio massimo	55 Nm
Ø Esterno D	30 mm
Serie	Centro P
Filettatura	Tr22×1,5
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 1 mm	309666 1
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 10 mm	309666 10
Chiave a rulli CP Modello 16	309754 16
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 6 mm	309666 6
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 4 mm	309666 4
Chiave a rulli CP per chiave dinamometrica Modello 16	309756 16
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 9 mm	309666 9
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 8 mm	309666 8
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 5 mm	309666 5
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 3 mm	309666 3
	309666 2

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø
di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 2 mm

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø
di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 7 mm

309666 7