



## Levigatrice per tubi, Modello: 72211351



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Levigatrice a nastro per tubi con elevata velocità di taglio e **altissima capacità di asportazione**. Ideale per la **lavorazione di tubi e curve di tubi** – pulizia, rimozione di colori di rinvenimento, molatura di punti di saldatura, preparazione della lucidatura e lucidatura a specchio. Campo del numero di giri per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura a regolazione variabile. **Guida del nastro migliorata**. Per tubi in acciaio legato con  $\varnothing$  8 - 80 mm.

#### Fornitura:

2x 10 nastri di tela abrasiva 20x815 mm P120/P180, 2x 10 nastri di tela abrasiva 40x815 mm P120/P180, 5 nastri in tessuto non tessuto 20x820 mm a grana molto fine, valigetta portautensili in plastica.

#### Nota:

Per nastri di tela abrasiva vedi a partire dal n. art. 558011.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Denominazione originale prodotto: RS 17-70 E

Potenza assorbita: 1200 W

Larghezza del nastro: 20 / 40 mm

Lunghezza del nastro: 815 mm

$\varnothing$  tubo lavorabili: 8 - 80 mm

Peso: 4,2 kg

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	RS 17-70 E
Potenza assorbita	1200 W
Modello	72211351
Larghezza del nastro	20 / 40 mm
Ø tubo lavorabili	8 - 80 mm
Vibrazione massima a norma EN	4 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza del nastro	815 mm
Peso	4,2 kg
Velocità nastro max.	22 mm/s
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

## Accessori

Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 120	558010 120
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 180	558010 180
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 40	558010 40
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 60	558010 60
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 80	558010 80
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 120	558011 120
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 180	558011 180
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 40	558011 40

Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 60	558011 60
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 80	558011 80
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 120	558012 120
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 180	558012 180
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 40	558012 40
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 60	558012 60
Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T Grana 80	558012 80