

**BENNING****Cercafase bipolari DUSPOL® , Tipo di dispositivo: DIGITAL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

Verifica della tensione AC con metodo di misura del valore efficace reale **True RMS**.

**Cercafase bipolare con contrassegno VDE**. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d'acqua con superfici di presa in gomma.

A partire da 50 V l'indicatore della tensione funziona anche con batterie scariche o senza batterie.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Adatto per lavori nel campo dell'artigianato, dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti). Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, **con collegamento del carico (inserimento interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante tasto a pressione)**. Omologato per il controllo della tensione su **impianti fino a 1000 V**. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Descrizione tecnica**

Controllo della polarità	LCD
Campo visualizzazione DC	1 - 1200 V
Prova di continuità	acustico / LED
Campo visualizzazione AC	1 - 1000 V
Vibro - Allarme	sì
Misurazione della frequenza	1 - 1000 Hz
Resistenza	0,1 - 300 kΩ
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Controllo della direzione del campo rotante	LED
Denominazione originale prodotto	DIGITALE
Illuminazione per punti di misura	sì
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto	sì
Controllo della fase	LED
Diodo	0,3 - 2 V
Display	LCD (illuminato) / LED
Grado di protezione IP	IP 65
Taratura	I1
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

## Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

## Accessori

081561 LR3
------------

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali  
LR3

---