

**Comparatore digitale Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434314 25
GTIN	4059192014506
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione Absolut:

azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

Fattore regolabile con visualizzazione sul display.

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Spessore della cassa	35 mm
Taratura	C1
Forza di misura	0,65-1,15 N
Risoluzione	0,00002 pollici
Risoluzione	0,0005 mm
Grado di protezione IP	IP 42
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,004 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30

Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2450	081560 CR2450
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965