

**Mitutoyo**

**Comparatori a leva, struttura piccola, Intervallo di misurazione per direzione /  
Ø Cassa: 0,25/33mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436265 0,25/33
GTIN	4946368383576
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Comparatori a leva con **asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.**

Cassa priva dei prismi a coda di rondine. Con levetta di conversione per modifica direzione di misura. Con attacco filettato.

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

**Mitutoyo** – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

### Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

### Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

### Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436511, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

### Ricambi:

Punte tastatrici di ricambio con sfera in HM o rubino facilmente ordinabili su [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com).

**Nota:**

**Informazioni supplementari DIN 2270: lettura 0,01** – errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

### Descrizione tecnica

Errore ammesso $f_e$	10 µm
Errore ammesso totale $f_{\text{totale}}$	13 µm
Risoluzione	0,01 mm
Errore di inversione valore misurato $f_u$	3 µm
Ø Alloggiamento	33 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,25 mm
Forza di misura	0,3 N
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	33,9 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Serie	513
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/436265-0,25/33>