

**FAHRION®**  
FAHRION® FÜR DIE ZENTRUMSCHAFT

## Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 16CDI



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Classe articolo	34F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Mini** = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

**MiniSchlank** = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

**Conica** = tutte le dimensioni con "C".

**Standard** = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **per anelli di tenuta HP.**

#### Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

#### Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Campo di serraggio: 1 - 10 mm

Lunghezza complessiva L: 26,2 mm

Ø Esterno D: 24 mm

Coppia di serraggio massimo: 55 Nm

Filettatura: Tr21×1,5

## Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 10 mm
Lunghezza complessiva L	26,2 mm
Coppia di serraggio massimo	55 Nm
Ø Esterno D	24 mm
Serie	Centro P
Filettatura	Tr21×1,5
Tipo di prodotto	Ghiera

## Accessori

Chiave a rulli CP Modello 16C	309754 16C
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 3 mm	309666 3
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 10 mm	309666 10
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 7 mm	309666 7
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 1 mm	309666 1
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 2 mm	309666 2
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 9 mm	309666 9
Chiave a rulli CP per chiave dinamometrica Modello 16C	309756 16C
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 6 mm	309666 6
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 8 mm	309666 8
	309666 5

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø  
di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 5 mm

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø  
di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 4 mm

309666 4