



Comparatore di precisione di piccole dimensioni antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 3/40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432550 3/40
GTIN	4031452101553
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

Antiurto.

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Forza di misura	1 - 1,4 N
Risoluzione	0,5 mm
Intervallo di misurazione	3 mm
Risoluzione	0,01 mm

Taratura	C1
Ø Alloggiamento	40 mm
Norma	DIN 878
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	10 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3 mm	023000 3
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39

Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Lunetta per comparatore Modello 40	432020 40
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Parete dorsale magnetica per comparatori Per Ø Corpo 40 mm	434835 40
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Vetro per comparatore Modello 40	432010 40
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25

Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11