



Comparatore antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione **antiurto**.

Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 indici di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Cassa interamente in metallo ed eccellente protezione antiurto. Elevata robustezza. **Swiss Made.**

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: Norma interna

Taratura: C1

Risoluzione: 0,01 mm

Risoluzione: 1 mm

Errore ammesso f_e : 15 μ m

Errore ammesso totale f_{totale} : 17 μ m

Forza di misura: 0,7 - 1,5 N

Descrizione tecnica

Ø alloggiamento	58 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	17 μm
Forza di misura	0,7 - 1,5 N
Risoluzione	1 mm
Risoluzione	0,01 mm
Errore ammesso f_e	15 μm
Intervallo di misurazione	10 mm
Taratura	C1
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore Mitutoyo 1911T-10

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013250 12,5

Accessori

Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15

Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25

Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10