

Mitutoyo
Comparatore, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58B mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432050 10/58B
GTIN	4946368442372
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, Ø gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile mediante la lunetta per far coincidere la lancetta con il trattino della scala del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: DIN 878

Taratura: C1

Risoluzione: 0,01 mm

Risoluzione: 1 mm

Asola sul fondello del comparatore: sì

Forza di misura: 0,4 - 1,4 N

Descrizione tecnica

Taratura	C1
----------	----

Risoluzione	0,01 mm
Asola sul fondello del comparatore	sì
Intervallo di misurazione	10 mm
Ø alloggiamento	58 mm
Forza di misura	0,4 - 1,4 N
Risoluzione	1 mm
Norma	DIN 878
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore Mitutoyo 1911T-10

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013250 12,5

Accessori

Parete dorsale magnetica per comparatori per Ø corpo 58 mm	434836 58
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50

Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20

Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15