



## Comparatore di precisione di piccole dimensioni IP67 a tenuta di olio e acqua, con protezione antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 3/40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Classe articolo	46C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.

A prova di olio e acqua, antiurto. IP 67.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	40 mm
Forza di misura	1 - 1,7 N

Intervallo di misurazione	3 mm
Risoluzione	0,5 mm
Taratura	C1
Norma	DIN 878
Grado di protezione IP	IP 67
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	10 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3 mm	023000 3
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20

Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Lunetta per comparatore Modello 40	432020 40
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14

Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Parete dorsale magnetica per comparatori Per Ø Corpo 40 mm	434835 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Vetro per comparatore Modello 40	432010 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10