



Levigatrice a nastro GI, Modello: 790204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077613 790204
GTIN	2050001676771
Classe articolo	03H

Descrizione

Esecuzione:

Il programma di levigatura a nastro GRIT GI è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dell'industria: **costruzione robusta** e con **motori di estrema potenza**.

- **Potente motore da 4 KW (400 V, 3 ~, 50 Hz) anche per lavori di asportazione sostenuta.**
- **Possibilità di alzare lo portellino superiore (copri nastro) per una levigatura orizzontale.**
- **Sistema di serraggio del nastro brevettato.**
- **Sicurezza di lavorazione elevata: battuta, fessura di rettifica e protezione occhi sono regolabili individualmente.**

Il **modulo base** per la levigatura industriale a nastro.

- **Facilità di utilizzo, senza vibrazioni.**
- **Con velocità costante per elevata capacità di asportazione.**
- **Possibilità di collegamento ad impianti di aspirazione centrali.**

Uso:

Insieme al basamento **di supporto** n. art. 077614 come **levigatrice a nastro**, con i **moduli di espansione per levigatura radiale, longitudinale, in piano, centerless e per sbavatura**.

Fornitura:

Inclusa spina CEE (16 A), 1 nastro di tela abrasiva.

Nota:

Nastri di tela abrasiva vedi n. art. 558310 e successivi e n. art. 558453-56.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 2 velocità	3000 min ⁻¹
--------------------------------	------------------------

Larghezza del nastro	150 mm
Numero massimo giri 1 velocità	3000 min ⁻¹
Peso	82 kg
Denominazione originale prodotto	GI 150
Lunghezza del nastro	2000 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

Accessori

Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 120	558330 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 80	558330 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120	558453 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60	558453 60
Piede di supporto per macchine Modello 99001004	077614 99001004
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 60	558330 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80	558453 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558453 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120	558454 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60	558454 60
Piede di supporto per macchine Modello 99001003	077614 99001003
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80	558454 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558456 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558454 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 40	558330 40