

BENNING**Strumento di misurazione per resistenza di isolamento, Modello: IT101****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento di misura resistenza di isolamento e di bassa impedenza **su impianti elettrici, apparecchi, cavi, motori e generatori.**

Funzione:

Corrente di dispersione, indice di polarizzazione (PI), grado di assorbimento (DAR), funzione di scarica automatica, compensazione zero dei cavi con puntali.

Uso:

Misurazioni: tra le altre bassa impedenza, resistenza di isolamento (tensione di prova: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) e calcolo della risultante corrente di dispersione, resistenza con corrente di prova da 200 mA per il controllo di collegamenti di conduttori di terra, dell'indice di polarizzazione, del grado di assorbimento dielettrico, di tensione e resistenza.

Caratteristiche: valori limite per misurazione ISO selezionabili, LED verde per controllo superato, LED rosso per tensione di prova / esterna, punta di prova attivabile per avviare la misurazione, memoria interna per 100 valori di misura per singola funzione di misura, scarica automatica tensioni capacitive, compensazione zero dei cavi con puntali, funzione Lock.

Fornitura:

Inclusi borsa, cavi di misura, morsetti a coccodrillo, punta di prova attivabile, telaio gommato antiurto, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Descrizione tecnica

Peso	630 g
Alimentazione elettrica	4× 081561 LR6
Denominazione originale prodotto	IT 101
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Numero di batterie contenute	4
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Visualizzazione massima	4000
Resistenza di isolamento	50 kΩ – 20 GΩ
Bassa resistenza	0,01 - 40 Ω
Resistenza	0,01 Ω – 40 kΩ
Metodo di misura	TRUE RMS (AC/DC)
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	I11
Tipo di prodotto	Ohmetro

Servizi

Rapporto di taratura Strumento di misura per resistenza di isolamento Modello S	027150 S
---	----------

Accessori

Cavi con puntali Ø Puntali di misura 4 mm	473308 4
Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm	473308 2
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Set di cavi con puntali TA3, 8 pezzi Modello 8	473332 8
Borsa di trasporto Duspol Modello B	473336 B