



## Set di parallele temprate (14 coppie)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366750
GTIN	4045197293619
Classe articolo	32D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rettifica a coppie, durezza 60 HRC.

Precisione: tolleranza altezza  $\pm 0,01$  mm; tolleranza larghezza  $\pm 0,02$  mm.

#### Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Numero listelli: 14 paio

Larghezza: 10 mm

Altezza: 45 mm

Altezza: 30 mm

Altezza: 28 mm

Altezza: 16 mm

### Descrizione tecnica

Altezza	45 mm
Altezza	30 mm
Altezza	28 mm
Altezza	16 mm
Altezza	24 mm
Altezza	50 mm
Altezza	40 mm

Altezza	22 mm
Altezza	26 mm
Altezza	35 mm
Altezza	18 mm
Altezza	20 mm
Altezza	14 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza	150 mm
Larghezza	10 mm
Numero listelli	14 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

## Accessori

Cassetta di legno di ricambio per parallele temprate Modello L1	366754 L1
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 14 mm	366755 14
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 16 mm	366755 16
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 18 mm	366755 18
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 20 mm	366755 20
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 22 mm	366755 22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 24 mm	366755 24
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 26 mm	366755 26
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 28 mm	366755 28

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 30 mm	366755 30
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 32 mm	366755 32
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 35 mm	366755 35
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 40 mm	366755 40
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 45 mm	366755 45
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366750 Dim. 150×10 Larghezza 50 mm	366755 50