

Mitutoyo**Micrometro digitale grande campo di misura, Intervallo di misurazione:
0-150mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. **I 6 steli sono di facile sostituzione e consentono di coprire un campo di misura di 150 mm.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Precisione:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Fornitura:

Inclusi steli, aste di regolazione, 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,35 mm
Peso	0,96 kg
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm

Campo di misura degli steli	25 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Numero di aste di regolazione	5
Lettura	0,001 mm
Taratura	S3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1