


Garant**ZeroClamp, piastra base 6x e/o torri di serraggio per macchine orizzontali,
Modello: 10243****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360022 10243
GTIN	
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Ø Unità di serraggio **120 mm**. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Piastra base con 6 unità di serraggio per l'alloggiamento delle torri di serraggio. Fori per scanalature a T distanze 100 mm, foro di centraggio di Ø 25 H7 per alloggiamento di un set per centraggio.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025.

Descrizione tecnica

Interasse S	350 (4x), 200 (2x) mm
Modello	10243
Numero unità di serraggio	6

Serie	ZeroClamp
Foro di indexaggio presente	no
Tipo di prodotto	Piastra base

Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12	360025 18M12
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M8	360025 16M8
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10	360025 25M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M10	360025 16M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 14M12/90	360025 14M12/90