



## Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362100 125
GTIN	2050001077479
Classe articolo	35G

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

#### Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

#### Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

### Descrizione tecnica

Peso	17 kg
Altezza corpo base G	40 mm
Campo di serraggio b	150 mm
Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 125
Tassello adattatore trasversale n	16 mm
Larghezza ganasce A	125 mm

Altezza ganasce C	40 mm
Tassello adattatore longitudinale I	16 mm
Lunghezza complessiva L	345 mm
Forza di serraggio massima con 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Ganascia prismatica (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362125 125
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 12/16 mm	362160 12/16
Elemento modulare fisso (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362150 125
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 20/16 mm	362160 20/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 16/16 mm	362160 16/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 14/16 mm	362160 14/16
Ganascia liscia, dura (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362147 125
Ganascia con scanalature longitudinali (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362146 125
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 18/16 mm	362160 18/16
Ganascia liscia, tenera (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362148 125
Elemento di serraggio completo (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362144 125
Ganascia mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362143 125
Coppia di staffe di serraggio Per larghezza ganasce 125 mm	362120 125

Elemento modulare mobile (pezzo) Per larghezza ganasce  
125 mm

---

362145 125