



## Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 150/2mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Classe articolo	35G

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

#### Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

#### Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	420 mm
Tassello adattatore longitudinale l	16 mm
Peso	35,5 kg
Altezza ganasce C	50 mm
Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 150
Altezza corpo base G	50 mm

Tassello adattatore trasversale n	16 mm
Larghezza ganasce A	150 mm
Campo di serraggio b	200 mm
Forza di serraggio massima con 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 14/16 mm	362160 14/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 12/16 mm	362160 12/16
Ganascia con scanalature longitudinali (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362146 150
Coppia di staffe di serraggio Per larghezza ganasce 150 mm	362120 150
Elemento di serraggio completo (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362144 150
Elemento modulare mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362145 150
Ganascia riportata angolare (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362130 150
Ganascia liscia, tenera (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362148 150
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 16/16 mm	362160 16/16
Ganascia prismatica (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362125 150
Ganascia liscia, dura (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362147 150
Ganascia mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362143 150
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 20/16 mm	362160 20/16

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 18/16 mm	362160 18/16
Ganascia riportata con prisma (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362135 150
Ganascia intermedia (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362142 150
Elemento modulare fisso (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362150 150