

Garant**ZeroClamp, piastra base 6x e/o torri di serraggio per macchine orizzontali,
Modello: 15705****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

360022 15705

GTIN

Classe articolo

310

Descrizione**Esecuzione:**

Ø Unità di serraggio **120 mm**. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

La torre di serraggio è applicata sulla piastra base Dim. 10243. Le torri sono dotate sui lati da unità di serraggio attivabili singolarmente con possibilità di indexaggio.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025.

Descrizione tecnica

Numero unità di serraggio	12
Interasse S	200 mm
Modello	15705
Serie	ZeroClamp
Foro di indexaggio presente	sì
Tipo di prodotto	Piastra base

Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12	360025 18M12
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M10	360025 16M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M8	360025 16M8
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10	360025 25M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 18M16/138

360025 18M16/138