

Mitutoyo**Set di micrometri digitali per interni, Intervallo di misurazione: 12-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Letture dirette su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dimensione 12-25 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometro digitale per interni n. art. 429110, anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	12 - 25 mm
Numero anelli di riscontro	2

Ø Anello di riscontro	16 / 20 mm
Numero di micrometri	3
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150

Prolunga per micrometri per interni Modello 2/150	429010 2/150
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2