




## Staffa di serraggio con supporto d'aggancio, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370115 1
GTIN	4020772079758
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Staffa di serraggio con 2 naselli di bloccaggio. Orientabile a seconda dell'impiego. Collegare in modo fisso il tassello di spinta con il supporto di aggancio.

#### Vantaggi:

Regolazione rapida e variabile della distanza dal pezzo. Per raggiungere l'altezza di serraggio necessaria non servono altri spessori.

#### Accessori speciali:

Viti di serraggio n. art. 375300.

Forza di serraggio fino a max.: 30 kN

A: 27 mm

A<sub>2</sub>: 17 mm

H<sub>1</sub>: 0 - 55 mm

Altezza H<sub>2</sub>: 18 mm

B<sub>2</sub>: 44 mm

### Descrizione tecnica

L	115 mm
A <sub>2</sub>	17 mm
Altezza H <sub>2</sub>	18 mm
Forza di serraggio fino a max.	30 kN
B <sub>2</sub>	44 mm

H <sub>i</sub>	0 - 55 mm
Larghezza scanalatura a T	10 / 12 /14 mm
Modello	1
A	27 mm
Tipo di prodotto	Staffa di serraggio

## Accessori

Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824100	375300 2824100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614100	375300 1614100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 8832	375300 8832
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2020125	375300 2020125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616100	375300 1616100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816100	375300 1816100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 6625	375300 6625
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212100	375300 1212100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412200	375300 1412200
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 8850	375300 8850
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816250	375300 1816250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212200	375300 1212200
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 161463	375300 161463
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616160	375300 1616160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 161663	375300 161663
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 181663	375300 181663
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824400	375300 2824400
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616250	375300 1616250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412125	375300 1412125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2020315	375300 2020315
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 161480	375300 161480

Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824250	375300 2824250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 202080	375300 202080
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 141250	375300 141250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412100	375300 1412100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616125	375300 1616125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 101063	375300 101063
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212125	375300 1212125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412160	375300 1412160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2424160	375300 2424160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 101080	375300 101080
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 4236250	375300 4236250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614250	375300 1614250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824160	375300 2824160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 222080	375300 222080
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614125	375300 1614125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816160	375300 1816160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2220200	375300 2220200
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 8880	375300 8880
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2220125	375300 2220125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 121280	375300 121280
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614160	375300 1614160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816125	375300 1816125
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 141280	375300 141280
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212160	375300 1212160
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 101040	375300 101040
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2220315	375300 2220315
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1010100	375300 1010100
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 121250	375300 121250
Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2020200	375300 2020200