




## Set di lime ad ago diamantate, 11 pezzi, 140 mm, Grana: D126µm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	529350 D126
GTIN	4007220017418
Classe articolo	53B

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. **Lunghezza lima complessiva = 140 mm**; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; Ø del gambo = 3 mm.

#### Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di trancitura e di formatura in **acciaio temprato** o **metallo duro**. Adatte inoltre per la lavorazione di **vetro, ceramica** ecc. Limare con **poca pressione**, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente. Grana universale (lima standard)

#### Fornitura:

In custodia in plastica.

**11 pezzi**, cad. 1 lima delle forme 1–11 (tutte le forme), più 1 lima piatta a punta tronca con bordi arrotondati.

#### Accessori speciali:

Per la relativa **impugnatura portalime con chiusura a scatto** vedi n. art. 519700.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Numero di lime singole	11

Imballaggio	Astuccio in plastica
Tipo di prodotto	Lima ad ago

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		

## Accessori

Lima ad ago diamantata, 140 mmgrana D126 (media) Universal Modello 8	529220 8
Lima ad ago diamantata, 140 mmgrana D126 (media) Universal Modello 11	529220 11
Lima ad ago diamantata, 140 mmgrana D126 (media) Universal Modello 3	529220 3
Lima ad ago diamantata, 140 mmgrana D126 (media) Universal Modello 4	529220 4
Lima ad ago diamantata, 140 mmgrana D126 (media) Universal Modello 2	529220 2
Lima ad ago diamantata, 140 mmgrana D126 (media) Universal Modello 6	529220 6
	519700 3

Impugnatura portatile con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3

Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media)  
Universal Modello 9

529220 9

Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media)  
Universal Modello 1

529220 1

Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media)  
Universal Modello 5

529220 5

Impugnatura portatile con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2

519700 2

Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media)  
Universal Modello 10

529220 10