



Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F, 230×280 mm, Grana: 400



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556900 400 |
| GTIN | 4018875000502 |
| Classe articolo | 56V |

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. **Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata.** Grandezza fogli 230×280 mm.

Modello **VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate.** Qualità particolarmente elastica, resistente all'olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di finezza | molto fine |
| Grana | 400 |
| Denominazione originale prodotto | KK 114 F |
| Serie | KK114F |
| Materiale abrasivo | Corindone normale |
| Sigla materiale abrasivo | A |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Larghezza foglio abrasivo | 280 mm |
| Lunghezza foglio abrasivo | 230 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 230×280 mm |
| Tipo di prodotto | Tessuto abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|------------------------------------|--------|
| Supporto in acciaio | 556950 |
| Supporto manuale per tela abrasiva | 557600 |