


3M Roloc™**Spazzola per pulitura (A), Ø 76,2 mm, Esecuzione in tessuto: MED**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554065 MED
GTIN	50048011642067
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento. **Pulizia e finitura precisa** con un solo strumento.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali e pulizia di cordoni di saldatura.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Grado durezza	medio
Grado di finezza	grossa
Codice 3M	BF-DR

Ø Disco	76,2 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 75 mm	554093 75
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 75 mm	554090 75
Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm	554088 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 75 mm	554089 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 75 mm	554092 75
Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm	554094 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 75 mm	554091 75