



## Set di giraviti con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Numero pezzi: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667605 10
GTIN	7610733269570
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Lama per viti con testa a intaglio, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate grazie al tagliente pianparallelo ribassato. Punte delle lame per viti con intaglio a croce fresate di precisione. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

**Impugnatura robusta** con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti per raccogliere le varie lame, altamente antiscivolo, anche in caso di mani sporche di olio. **Indicati per ESD.**

#### Contenuto:

lame per viti a intaglio n. art. 659928: Dim. 4; 5,5; 6,5; 8

Lame per viti Phillips n. art. 659921: Dim. 1 e 2

Lama per alesare a mano n. art. 667640: 1 pz.

Giravite di precisione (per viti con intaglio) n. art. 664415: Dim. 2,5 e 3

Impugnatura in plastica: 1 pz.

#### Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.

### Descrizione tecnica

Numero di giraviti	8
--------------------	---

Numero pezzi	10
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	Impugnatura intercambiabile SwissGrip ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Lama per alesare a mano fornita in dotazione	sì
Tipo di prodotto	Giravite

## Accessori

Lama da 6 mmIntaglio Larghezza dei taglienti 6,5 mm	659928 6,5
Lama da 6 mmIntaglio Larghezza dei taglienti 8 mm	659928 8
Lama da 6 mmIntaglio Larghezza dei taglienti 4 mm	659928 4
Giravite per elettronica per viti con intaglioESD Larghezza delle punte b 3 mm	664415 3
Lama per alesare a mano	667640
Lama da 6 mmper viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 1	659921 1
Lama da 6 mmIntaglio Larghezza dei taglienti 5,5 mm	659928 5,5
Giravite per elettronica per viti con intaglioESD Larghezza delle punte b 2,5 mm	664415 2,5
Lama da 6 mmper viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 2	659921 2