

Garant**Set di utensili da taglio per filettature gas in valigetta di plastica, Per filettatura gas cilindrica: G1/8-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta valigetta in plastica con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Uso:

Per **filettatura gas cilindrica** DIN ISO 228/1.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130550: Dim. 5,5
cad. 1 filiera n. art. 142050: Dim. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 3; 5
cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 giravite n. art. 664122: Dim. 5,5

Descrizione tecnica

Per filettatura gas cilindrica	G1/8 - G1
Tipo di filettatura	G

Angolo di filetto	55 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Giramaschi, regolabile Modello 5	148410 5
Giravite per viti con intaglio, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Larghezza delle punte b 5,5 mm	664122 5,5
Filiere G G3/8	142050 G3/8
Set di maschi a mano G G1/8	130550 G1/8
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Filiere G G3/4	142050 G3/4
Filiere G G1/4	142050 G1/4
Set di maschi a mano G G1/2	130550 G1/2
Filiere G G1/2	142050 G1/2
Set di maschi a mano G G1/4	130550 G1/4
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 55X16 mm	149310 55X16
Set di maschi a mano G G3/4	130550 G3/4
Giramaschi, regolabile Modello 3	148410 3
Filiere G G1	142050 G1
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 45X14 mm	149310 45X14
Set di maschi a mano G G3/8	130550 G3/8
Filiere G G1/8	142050 G1/8
Set di maschi a mano G G1	130550 G1
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X10 mm	149310 38X10
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 65X18 mm	149310 65X18