


Garant
Set di utensili da taglio UNC in valigetta di plastica, Per filettatura americana a passo grosso UNC: UNC1/4-3/4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145955 UNC1/4-3/4
GTIN	4045197878571
Classe articolo	11K

Descrizione
Esecuzione:

Robusta valigetta in plastica con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Uso:

Per **filettatura americana a passo grosso UNC** ASME-B1.1.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130700: Dim. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

cad. 1 filiera n. art. 142520: Dim. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 2; 4

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18

1 giravite n. art. 664122: Dim. 5,5

Descrizione tecnica

Per filettatura americana a passo grosso UNC	1/4 UNC - 3/4 UNC
Tipo di filettatura	UNC

Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Set di maschi a mano UNC 3/8-16	130700 3/8-16
Filiera UNC 3/8-16	142520 3/8-16
Giramaschi, regolabile Modello 4	148410 4
Set di maschi a mano UNC 1/4-20	130700 1/4-20
Set di maschi a mano UNC 1/2-13	130700 1/2-13
Filiera UNC 1/4-20	142520 1/4-20
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Filiera UNC 5/8-11	142520 5/8-11
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Set di maschi a mano UNC 7/16-14	130700 7/16-14
Filiera UNC 3/4-10	142520 3/4-10
Set di maschi a mano UNC 5/16-18	130700 5/16-18
Filiera UNC 1/2-13	142520 1/2-13
Giravite per viti con intaglio, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Larghezza delle punte b 5,5 mm	664122 5,5
Filiera UNC 7/16-14	142520 7/16-14
Set di maschi a mano UNC 5/8-11	130700 5/8-11
Giramaschi, regolabile Modello 1.1/2	148410 1.1/2
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 45X18 mm	149310 45X18
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Filiera UNC 5/16-18	142520 5/16-18
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11

Set di maschi a mano UNC 3/4-10

130700 3/4-10