

Garant**Set di giraviti, Numero pezzi: 14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667532 14
GTIN	4045197882608
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene®** ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punte brunite con grande precisione dimensionale.

Rilevatore di tensione 110 – 250 V a norma di sicurezza VDE 0680/6.

Contenuto:

Lame per viti a intaglio n. art. 659928: Dim. 4; 5,5; 6,5; 8

Lame per viti Phillips n. art. 659921: Dim. 1 e 2

Lama per viti con impronta Pozidriv n. art. 659923: Dim. 2

Lame per viti Torx® n. art. 659922: Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Lama per alesare a mano n. art. 667640: 1 pz.

Rilevatore di tensione n. art. 665010: Dim. 2,5

Robusta impugnatura bicomponente in plastica n. art. 667531: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 659921 – 659928.

Descrizione tecnica**Profilo di manovra****Giraviti per viti con impronta Torx®**

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Numero pezzi	14
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Lama per alesare a mano	667640
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 2,5 mm	665010 2,5
Impugnatura in plastica e Haptoprene	667531
Lama da 6 mm per viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 1	659921 1
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 5,5 mm	659928 5,5
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX10	659922 TX10
Lama da 6 mm Pozidriv Dim. dell'impronta a croce 2	659923 2
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 8 mm	659928 8
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX20	659922 TX20
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 6,5 mm	659928 6,5
Lama da 6 mm per viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 2	659921 2
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX25	659922 TX25
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 4 mm	659928 4
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX15	659922 TX15