

**Lima piatta, taglio 1 (bastardo), Lunghezza senza codolo: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	510100 250
GTIN	4009215016826
Classe articolo	56B

**Descrizione****Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

**3 lati scolpiti; estremità tronca.**

**Uso:**

**Lima di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

**Norma:**

**DIN 7261 Form A**

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale	25x6,3 mm
Lunghezza senza codolo	250 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 1 (bastardo)
Taglio	1
Tipo di taglio	Bastardo
Forma	A
Descrizione della forma	piatta, tronca
Superfici della lima	3
Inclusa impugnatura per lime	no
Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima da officina

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

## Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 140 mm	519400 140
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20

---

Impugnatura ergonomica bicomponente per lima  
Lunghezza complessiva 110 mm

---

519600 110

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva  
120 mm

---

519550 120