



Set di rotoli di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F, 25 mm × 50 m, Numero di rotoli diversi: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	557880 5
GTIN	2050001030344
Classe articolo	56V

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di **corindone normale (A)** con legante di resina sintetica. Buona adesione della grana, elevato potere abrasivo e lunga durata.

Modello **VSM KK 114 F**: Tessuto **marrone, per sollecitazioni estremamente elevate**. Questa qualità è **particolarmente elastica, resistente all'olio e al petrolio**, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

Lunghezza 50 m, confezione **con dispenser integrato. 5 pezzi** = dotazione standard con cad. 1 rotolo grana 40, 80, 150, 240, 400.

Uso:

Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.

Descrizione tecnica

Numero di rotoli diversi	5
Serie	KK114F
Materiale abrasivo	Corindone normale

Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza rotoli	25 mm
Lunghezza rotoli	50 m
Attributo del nome del prodotto	25 mm × 50 m
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Dispenser per 5 rotoli 20 – 50 mm×50 m	557960
Rotolo di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F Grana 400	557800 400
Rotolo di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F Grana 40	557800 40

Rotolo di tessuto abrasivo (A) marroneKK 114 F Grana 150	557800 150
Rotolo di tessuto abrasivo (A) marroneKK 114 F Grana 80	557800 80
Rotolo di tessuto abrasivo (A) marroneKK 114 F Grana 240	557800 240