



Lima a sezione quadra, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	512200 200
GTIN	4009215017434
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Form D

Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 512201.

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	200 mm
Larghezza	8 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2 (mezzodolce)
Taglio	2
Tipo di taglio	Mezzodolce
Forma	D
Descrizione della forma	quadra, semitronca
Superfici della lima	4
Inclusa impugnatura per lime	no

Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

Accessori

Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
	519510 100

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva
100 mm

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
80X20 mm

576000 80X20

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva
110 mm

519510 110