


## Mitutoyo

### Proiettore di profili con schermo di Ø 315 mm e obiettivo 10x, Modello: A3010



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	493510 A3010
GTIN	
Classe articolo	44C

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Proiettore di profili verticale a luce diascopica ed episcopica per controlli** di pezzi piccoli e medio grandi. **Strumento universale** per l'impiego in produzione, laboratori, collaudo.

- **Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x e 50x, vedi accessori speciali. Distorsione max. degli obiettivi 0,2%.**
- **Schermo verticale, ruotabile 315 mm con schermo a reticolo e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o in decimali.**
- **Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un'illuminazione verticale uniforme del campo visivo.**
- **Luce diascopica alogena e illuminazione episcopica integrate nell'apparecchio.**
- **Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.**
- **Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.**
- **Per la misura di lunghezze, angoli, curve, raggi.**

##### Fornitura:

Incluso obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura, cavo di allacciamento.

<strong>Articolo non fornibile in Italia.</strong>

##### Accessori speciali:

Obiettivi n. art. 494010, supporto di centraggio inclinabile n. art. 494040, prisma orizzontale n. art. 494050, supporto autobloccante n. art. 493040, pulitore per taglienti n. art. 354788.

**Nota:**

Altri accessori come dischi reticolari normalizzati o sensore per bordi con unità di valutazione QM Data 200 disponibili su richiesta.

Campo di misura asse X: 200 mm

Campo di misura asse y: 100 mm

Risoluzione: 0,001 mm

Ø schermo: 315 mm

Lunghezza: 760 mm

Larghezza: 550 mm

## Descrizione tecnica

Altezza	1080 mm
Larghezza	550 mm
Peso	140 kg
Campo di misura asse y	100 mm
Campo di misura asse X	200 mm
Risoluzione	0,001 mm
Lunghezza	760 mm
Peso pezzo massimo	8 kg
Ø schermo	315 mm
Denominazione originale prodotto	PJ-A3010F-200
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Proiettore di profili

## Accessori

Obiettivo per proiettore di profili Ingrandimento (n volte)  
50

494010 50