

**KARL DEUTSCH****Misuratore spessori rivestimenti misuratore di riporti Pocket, Modello: 2021****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	496800 2021
GTIN	2050001053596
Classe articolo	49G

**Descrizione****Esecuzione:**

Misuratori robusti e pratici per controlli non distruttivi di precisione su spessori di rivestimenti su acciaio e su metalli non ferrosi.

- **Sonda di misura integrata nello strumento, senza calibratura preliminare e sempre pronta all'uso.**
- **Calibrazione su uno o due valori con calcolo del valore medio.**
- **Funzionamento a batteria indipendente dalla rete, spegnimento automatico.**
- **Guida utente pratica con chiaro testo, multilingue.**
- **Display grafico con retroilluminazione.**
- **Cifre grandi per facilitare la lettura.**
- **Uscita dati per stampante per etichette.**

**Strumento per materiali ferrosi** per la misura di rivestimenti non magnetici per esempio Cr, Cd, Cu, Zn, pitture, vernici, materie plastiche, ecc. su ferro e acciaio magnetizzabili.

**Fornitura:**

Valigetta di trasporto, campione di controllo (Dim. 2021: monopezzo; Dim. 2026: due pezzi), set lamine di riscontro (due pezzi), 1 batteria n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni e certificato di collaudo.

**Nota:**

Versione con blocco valore misurato e funzione statistica su richiesta.

## Descrizione tecnica

Larghezza	47 mm
Principio di misura materiali ferrosi	magnetico induttivo
Durata batterie circa	100 h
Lunghezza	95 mm
Intervallo di misurazione Fe	0 - 3000 $\mu\text{m}$
Limite di errore massimo per rivestimenti > 1.200 $\mu\text{m}$	3 – 5 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Altezza	17 mm
Limite di errore massimo per rivestimenti da 100 a 1.200 $\mu\text{m}$	1 – 3 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Errore massimo per rivestimenti < 100 $\mu\text{m}$	1 % / $\pm 1,5 \mu\text{m}$
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Misuratori spessore rivestimento

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Set di 6 lamine di riscontro Modello A	496940 A