



## Set di chiavi a bussola, Numero pezzi: 82



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630002 82
GTIN	4045197185303
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.

Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti i componenti nelle custodie di plastica.

Esecuzione economica.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Fornitura:

82 pezzi – 1/4; 1/2 pollice: 25 bussole 1/4, 1/2 pollice, esagonali 4 – 32 mm

1 prolunga 1/4 pollice esagonale su attacco quadro da 1/4 pollice

2 bussole per candele 1/2 pollice 16 e 21 mm

1 adattatore per bit 1/2 pollice per bit con attacco da 5/16 pollice

4 bit per Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 bit per esagono interno 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 bit per viti con intaglio 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bit per viti con impronta a croce Phillips PH3; PH4

2 bit per viti con impronta a croce Pozidriv PZ3; PZ4

2 cricchetti a sbloccaggio rapido 1/4 pollice e 1/2 pollice

1 impugnatura 1/4 pollice

1 impugnatura a T 1/4 pollice  
 2 snodi cardanici 1/4, 1/2 pollice  
 4 prolunghe da 1/4 e 1/2 pollice 50; 100; 125; 250 mm  
 1 prolunga flessibile 1/4 pollice 150 mm  
 1 testina scorrevole 1/2 pollice  
 4 bussole 1/4 pollice per esagono interno 3 – 6 mm  
 6 bussole 1/4 pollice per Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30  
 3 bussole 1/4 pollice per viti con intaglio 4; 5,5; 7 mm  
 2 bussole 1/4 pollice per viti con impronta a croce Phillips PH1; PH2  
 2 bussole 1/4 pollice per viti con impronta a croce Pozidriv PZ1; PZ2  
 9 chiavi combinate 8 – 22 mm  
 Riposte in: Valigetta di plastica (380×285×85 mm)

## Descrizione tecnica

Numero pezzi	82
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Intaglio
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Dimensione apertura	metrica
Campo apertura bussola esagonale	4-32 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-14 mm
Imballaggio	Astuccio in plastica
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Clip in plastica Colore RED	630003 RED
-----------------------------	------------

Clip in plastica Colore BLUE

630003 BLUE