



Giravite dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3, ESD, Coppia massima: 200cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659917 200
GTIN	7610733269464
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Indicati per ESD.

Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull'estremità dell'impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.

Portabit con magneti per l'alloggiamento di bit C 6,3.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Divisione della scala, 1 tacca =	5 cNm
Display	analogico
Precisione di misura della coppia	±6 %

Campo di coppia	0,4 - 2 Nm
Coppia massima	200 cNm
Campo di coppia	40 - 200 cNm
Attacchi per bit	D 6,3
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza complessiva L	144 mm
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Risoluzione	Nm
Peso	113 g
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Denominazione originale prodotto	MecaTorque ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti
dinamometrici "TST" Coppia max. 2 Nm

654300 2

Strumento di controllo elettronico per giraviti
dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10