

**Mitutoyo****Calibro a corsoio da incasso IP66 orizzontale, Intervallo di misurazione: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	499401 100
GTIN	2050001051158
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio da incasso con sistema di misura elettromagnetico a induzione. **Montaggio orizzontale.**

Con **elettronica ABSolute** e cifre del display grandi e di facile lettura. La posizione zero viene impostata e memorizzata fino al cambio di batteria successivo (circa 1 anno e mezzo). Massima precisione di misurazione anche alla massima velocità di spostamento. Funzione ZERO / ABS – azzeramento e commutazione da misura relativa ad assoluta.

**Funzione:**

IP66: protezione contro i getti d'acqua potenti e/o contro l'immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per misura e posizionamenti su macchine utensili, dispositivi, ecc.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L <sub>2</sub>	209 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Peso	390 g
Lunghezza corsoio L <sub>1</sub>	185 mm
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm

Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 66
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga di misura

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

## Accessori

Trasmettitori Modello S11E	498966 S11E
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497085 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975