

**Lima mezzotonda, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	513200 200
GTIN	4009215017625
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Form E

Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 513201.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale	21×6 mm
Lunghezza senza codolo	200 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2 (mezzodolce)
Taglio	2
Tipo di taglio	Mezzodolce
Forma	E
Descrizione della forma	mezzotonda
Superfici della lima	scolpito su tutti i lati
Inclusa impugnatura per lime	no
Norma	DIN 7261

Tipo di prodotto

Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519400 120
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519510 100
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva
110 mm

519550 110

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
80X20 mm

576000 80X20