

**Lima a triangolo piatto, Taglio 3 (dolce), Lunghezza senza codolo: 150mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 511300 150 |
| GTIN | 4009215017205 |
| Classe articolo | 56B |

Descrizione**Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Form C

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Larghezza | 12 mm |
| Lunghezza senza codolo | 150 mm |
| Attributo del nome del prodotto | Taglio 3 (dolce) |
| Taglio | 3 |
| Tipo di taglio | Finitura |
| Forma | C |
| Descrizione della forma | a sezione triangolare, semitronco |
| Superfici della lima | 3 |
| Inclusa impugnatura per lime | no |
| Norma | DIN 7261 |
| Tipo di prodotto | Lima da officina |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatta | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm | 519550 110 |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm | 519600 110 |
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm | 519510 100 |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 90 mm | 519510 90 |
| Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm | 519400 120 |

