



Lima di precisione, Lunghezza senza codolo mm / Taglio svizzero: 200/2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 520100 200/2 |
| GTIN | 613548065884 |
| Classe articolo | 53B |

Descrizione

Esecuzione:

Lime per meccanica di precisione soddisfano le massime esigenze in termini di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Acciaio speciale con una durezza di **65-66 HRC**. Sono diverse dalle lime da officina grazie a forme **ben determinate**, angolo di taglio speciale e una maggiore possibilità di scelta dei tagli. Così si ottengono sempre superfici lisce.

3 Lati scolpiti; estremità tronca.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Lunghezza senza codolo | 200 mm |
| Sezione trasversale | 21,3×4,8 mm |
| Conforme al taglio tedesco | 4 |
| Tipo di prodotto | Lima per meccanica di precisione |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |

| | |
|------------------|----------------------|
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto |
| INOX | idoneo |
| Ti | limitatamente adatto |
| GG(G) | idoneo |
| CuZn | idoneo |
| Alluminio, CFRP | idoneo |
| Legno | idoneo |
| Uni | limitatamente adatto |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm | 519600 120 |
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm | 519510 100 |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm | 519600 110 |
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm | 519550 110 |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm | 519400 120 |