

KARL DEUTSCH**Misuratore spessori rivestimenti misuratore di riporti Pocket, Modello: 2026****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	496800 2026
GTIN	2050001053602
Classe articolo	49G

Descrizione**Esecuzione:**

Misuratori robusti e pratici per controlli non distruttivi di precisione su spessori di rivestimenti su acciaio e su metalli non ferrosi.

- **Sonda di misura integrata nello strumento, senza calibratura preliminare e sempre pronta all'uso.**
- **Calibrazione su uno o due valori con calcolo del valore medio.**
- **Funzionamento a batteria indipendente dalla rete, spegnimento automatico.**
- **Guida utente pratica con chiaro testo, multilingue.**
- **Display grafico con retroilluminazione.**
- **Cifre grandi per facilitare la lettura.**
- **Uscita dati per stampante per etichette.**

Strumento combinato per materiali ferrosi e non. Il fondo viene riconosciuto automaticamente. Per la misura di rivestimenti non conduttori, per esempio Eloxal, vernici su tutti i metalli non ferrosi come ad es. alluminio, rame, ottone, ecc.

Fornitura:

Valigetta di trasporto, campione di controllo (Dim. 2021: monopezzo; Dim. 2026: due pezzi), set lamine di riscontro (due pezzi), 1 batteria n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni e certificato di collaudo.

Nota:

Versione con blocco valore misurato e funzione statistica su richiesta.

Descrizione tecnica

Principio di misura materiali non ferrosi	Corrente Foucault
Limite di errore massimo per rivestimenti > 1.200 µm	3 – 5 % / ±1 µm
Intervallo di misurazione Fe	0 - 3000 µm
Limite di errore massimo per rivestimenti da 100 a 1.200 µm	1 – 3 % / ±1 µm
Altezza	17 mm
Intervallo di misurazione non Fe	0 - 1250 µm
Principio di misura materiali ferrosi	magnetico induttivo
Lunghezza	95 mm
Larghezza	47 mm
Durata batterie circa	100 h
Errore massimo per rivestimenti < 100 µm	1 % / ±1,5 µm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Misuratori spessore rivestimento

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Set di 6 lamine di riscontro Modello A	496940 A