



## Set di chiavi a bussola, Numero pezzi: 154



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630002 154
GTIN	4045197516787
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.

Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti i componenti nelle custodie di plastica.

Esecuzione economica.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Fornitura:

154 pezzi – 1/4; 1/2 pollice: 32 bussole da 1/4 e 1/2 pollice, esagonali 4 - 32 mm

20 inserti profondi da 1/4, 1/2 pollice, esagonali 4 - 24 mm

6 bussole con magnete 5,5 - 13 mm

(con gambo esagonale E 6,3)

1 prolunga E 6,3 da esagono a quadro da 1/4 pollice

1 prolunga E 6,3 da esagono a quadro da 1/2 pollice

Set di 50 bit da 1/4 pollice in scatola di plastica

2 cricchetti a sbloccaggio rapido da 1/4 e 1/2 pollice

1 Impugnatura 1/4 pollice

Impugnatura a T, 1/4 pollice

2 snodi cardanici da 1/4 e 1/2 pollice

4 prolunghe, 1/4 e 1/2 pollice, 50, 100, 125, 250 mm  
 1 testina scorrevole per prolunga da 1/2 pollice  
 9 chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale 1,5 - 10 mm  
 14 chiavi combinate 8 – 24 mm  
 5 chiavi poligonali a cricchetto doppie 10 - 19 mm  
 1 adattatore per bit di manovra C 6,3 da 10 mm esagonale  
 1 adattatore 10 mm esagonale, attacco quadro da 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido  
 1 adattatore 19 mm esagonale, attacco quadro da 1/2 pollice, con adattatore  
 1 chiave regolabile a rullino 200 mm  
 1 asta magnetica flessibile 135 – 635 mm  
 Riposte in: Valigetta di plastica (550×420×105 mm)

## Descrizione tecnica

Numero pezzi	154
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	TriWing
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Intaglio
Dimensione apertura	metrica
Campo apertura bussola esagonale	4-32 mm
Imballaggio	Astuccio in plastica
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Clip in plastica Colore BLUE	630003 BLUE
Clip in plastica Colore RED	630003 RED