



Set di chiavi combinate, Numero chiavi: 13ZOLL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 pollici

Nota:

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Numero chiavi	13
Dimensione apertura	in pollici
Posizione anello	15 grado

Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiavi combinate, pollici Apertura 7/8 pollici	613520 7/8
Chiavi combinate, pollici Apertura 15/16 pollici	613520 15/16
Chiavi combinate, pollici Apertura 3/8 pollici	613520 3/8
Chiavi combinate, pollici Apertura 13/16 pollici	613520 13/16
Chiavi combinate, pollici Apertura 3/4 pollici	613520 3/4
Chiavi combinate, pollici Apertura 9/16 pollici	613520 9/16
Chiavi combinate, pollici Apertura 1/4 pollici	613520 1/4
Chiavi combinate, pollici Apertura 1 pollici	613520 1
Chiavi combinate, pollici Apertura 5/16 pollici	613520 5/16
Chiavi combinate, pollici Apertura 5/8 pollici	613520 5/8
Chiavi combinate, pollici Apertura 1/2 pollici	613520 1/2
Chiavi combinate, pollici Apertura 11/16 pollici	613520 11/16
Chiavi combinate, pollici Apertura 7/16 pollici	613520 7/16